

Industri høreværn



ELACIN Compact FlexComfort er et kompakt høreværn med et lille håndgreb, som gør det meget let at sætte øreproppen i og tage den ud. Den laves standard af blødt, gennemsigtigt FlexFit materiale (hårdhed 60 Shore).

Kan også vælges i en anden farve. Compact FlexComfort kan leveres i farverne rød, blå, gul, sort, beige og grøn transparent.

Afhængigt af støjniveau kan der vælges mellem 9 forskellige filtre: ML01, MM02, MM22, MM12, F4, F6, F7, F8 og F10.

Attenuation values measured according to EN 352-2


	125	250	500	1000	2000	4000	8000		H84	M84	L84	SNR84	
F 4 yellow	m	2,1	3,9	10,5	18,5	29,4	30,1	32,4	F4	22	11	4	14
	s	4,7	4,3	2,3	4	3,7	2,3	6,1	F6	24	15	8	18
	APV84	0	0	8,2	14,5	25,7	27,8	26,3	F7	27	19	14	23
F 6 blue	m	6,8	9,7	14,9	21,7	30,5	32,7	34,4	F8	28	21	17	25
	s	4,7	4,4	3,4	4	3,5	3,1	8	F10	28	22	20	26
	APV84	2,1	5,3	11,5	17,7	27	29,6	26,4					
F 7 green	m	15,1	16,9	20,2	26,2	31,6	32,8	36,8					
	s	6,2	5,7	4,4	4,3	4,7	5,2	5					
	APV84	8,9	11,2	15,8	21,9	26,9	27,6	31,8					
F 8 red	m	17,8	19,7	22,2	26	32,8	35,4	39,1					
	s	5	5	4,1	5,5	3,5	3,6	6,6					
	APV84	12,8	14,7	18,1	20,5	29,3	31,8	32,5					
F 10 White	m	25,8	26,2	26,9	28,8	34	39,3	39					
	s	7,7	7,4	6,8	8,3	4,4	6	7,7					
	APV84	18,1	18,8	20,1	20,5	29,6	33,3	31,3					

Average attenuation (m), standard deviation (s) and APV84, all in dB, for testing freq. From 125 to 8000 Hz. HML-values and SNR-value conform ISO/DIS 4869-2 for 84% of all cases ($\alpha = 1$)

Anvendelse

- Industrielle omgivelser
- Jægere
- Medlemmer af skydeforeninger
- Pædagoger
- Besøgende til bil- og motorcykelløb
- Og mange andre

Nedenfor er vist dæmpningskarakteristik og grafik for ELACIN Compact FlexComfort.



Fordele

- Blød og meget let
- Perfekt pasform
- Ingen udstikkende dele
- Intet tryk i eller på øregangen
- Tale og omgivende lyde kan stadig registreres
- Sikker og komfortabel
- Afhængigt af støjniveau kan der vælges mellem 4 forskellige filtre
- Næsten usynlig i øret
- Nem at sætte i og tage ud
- Hurtigt og nem at rengøre
- Lang levetid
- Der kan sættes en lille metalkugle i for detektering (bl.a. til næringsmiddelindustrien)

